


The reproduction, distribution and utilization of this document is not permitted without the express authorization of the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved. © Besondere Schutzrechte nach ISO 9001:2015. Technische Zeichnung ist Gegenstand des Patentschutzes. Alle Rechte vorbehalten.

Bezeichnung
HM - Torusfräser

Dok.-art
Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø	Schneidenlänge	Gesamtlänge	Schaft-Ø
1	0,6	43	4



Typ	N
Zähnezahl	2
Schneidrichtung	rechts
Spiralrichtung	Rechtsspirale
Spiralwinkel	30°
Teilung	gleich geteilt
Kühlung	ohne
Schaft	DIN 6535-HA
Beschichtung	TIALN
Bemerkung:	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung der EMUGE FRANKEN AG. Die Rechte für den Fall der Patent-, Marken- und Schutzrechte nach ISO 9001:2015. Technische Zeichnung ist Gegenstand des Patentschutzes. Alle Rechte vorbehalten.

	Blatt SHEET	Ansicht VIEW	Allgmeintoleranzen ISO 2768-mk GENERAL TOLERANCES	Dok.-art DOC. TYPE Dokumentationszeichnung
	Masst. SCALE 7:2	Projektionsmethode 1 FIRST ANGLE Projektion		
Ersteller Issued by TA	Erstelldatum DATE 19-05-2016	Ersetzt durch REPL. BY	Kundencode CUSTOMER CODE	Artikel-Nr. ARTICLE-NO.
Prüfer Verified by	Prüfdatum DATE	Ersatz für REPL. FOR	Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.	Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO. 2780A.001