

The reproduction, distribution and utilization of this document is not permitted without the express authorization of the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved. © Besondere Schutzrechte nach ISO 9016 beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben sind in mm angegeben, wenn nicht anders angegeben. Die Zeichnung ist ohne Maßstab zu verstehen. Die Zeichnung ist ohne Maßstab zu verstehen. Die Zeichnung ist ohne Maßstab zu verstehen.

Bezeichnung

CBN - Kugelfräser

Dok.-art

Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø

0,5

Schneidenlänge


0,35

Gesamtlänge

50

Schaft-Ø

4



Typ	H
Zähnezahl	2
Schneidrichtung	rechts
Spiralrichtung	Rechtsspirale
Spiralwinkel	30°
Teilung	gleich geteilt
Kühlung	ohne
Schaft	DIN 6535-HA
Beschichtung	ohne
Bemerkung:	




Blatt SHEET

Ansicht VIEW
Projektionsmethode 1
FIRST ANGLE Projektion

Massst. SCALE

3:1



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk
GENERAL TOLERANCES

>	6	30	120	400	1000
≤ 6	30	120	400	1000	2000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Dok.-art
DOC. TYPE

Dokumentationszeichnung

Bezeichnung TITLE

FRANKEN - CBN
Kugelfräser

Ersteller Issued by

TA

Erstelldatum DATE

19-05-2016

Ersetzt durch REPL. BY

Kundencode CUSTOMER CODE

Artikel-Nr. ARTICLE-NO.

Prüfer Verified by

Prüfdatum DATE

Ersatz für REPL. FOR

Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.

Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO.

2619.050

Wichtig: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der EMUGE-FRANKEN AG. Die EMUGE-FRANKEN AG übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch der EMUGE-FRANKEN-Werkzeuge resultieren. Die EMUGE-FRANKEN AG ist nicht haftbar für Schäden, die aus dem Gebrauch der EMUGE-FRANKEN-Werkzeuge resultieren. Die EMUGE-FRANKEN AG ist nicht haftbar für Schäden, die aus dem Gebrauch der EMUGE-FRANKEN-Werkzeuge resultieren.