



**Bestellschlüssel**

Typ	Abmessungen [mm]
-----	------------------

**J3 S M-0304-05**

- igidur® Material
- Form S
- metrisch
- Innen-Ø d1
- Außen-Ø d2
- Gesamtlänge b1

**i** Abmessungen nach ISO 3547-1 und Sonderabmessungen

**inch** Inch-Abmessungen verfügbar  
 ► ab Seite 1409

<sup>2)</sup> Bei Wanddicke < 1 mm: Fase = 20°

Fase in Abhängigkeit von d1

d1 [mm]:	Ø 1-6	Ø 6-12	Ø 12-30	Ø > 30
f [mm]:	0,3	0,5	0,8	1,2

**Abmessungen [mm]**

d1	d1- Toleranz <sup>3)</sup>	d2	b1 h13	Art.-Nr.
3,0	+0,014 +0,054	4,5	5,0	J3SM-0304-05
4,0		5,5	4,0	J3SM-0405-04
4,0		5,5	6,0	J3SM-0405-06
5,0	+0,020	7,0	5,0	J3SM-0507-05
5,0	+0,068	7,0	10,0	J3SM-0507-10
6,0		8,0	6,0	J3SM-0608-06
6,0		8,0	8,0	J3SM-0608-08
6,0		8,0	10,0	J3SM-0608-10
8,0		10,0	8,0	J3SM-0810-08
8,0		10,0	10,0	J3SM-0810-10
8,0		10,0	12,0	J3SM-0810-12
10,0	+0,025	12,0	8,0	J3SM-1012-08
10,0	+0,083	12,0	10,0	J3SM-1012-10
10,0		12,0	12,0	J3SM-1012-12
10,0		12,0	15,0	J3SM-1012-15
10,0		12,0	10,0	J3SM-1012-20
12,0		14,0	10,0	J3SM-1214-10
12,0		14,0	12,0	J3SM-1214-12
12,0		14,0	15,0	J3SM-1214-15
12,0		14,0	20,0	J3SM-1214-20
13,0	+0,032	15,0	10,0	J3SM-1315-10
13,0	+0,102	15,0	20,0	J3SM-1315-20
14,0		16,0	15,0	J3SM-1416-15
14,0		16,0	20,0	J3SM-1416-20
14,0		16,0	25,0	J3SM-1416-25
15,0		17,0	15,0	J3SM-1517-15
15,0		17,0	20,0	J3SM-1517-20

<sup>3)</sup> Nach dem Einpressen. Messverfahren ► Seite 57

**Abmessungen [mm]**

d1	d1- Toleranz <sup>3)</sup>	d2	b1 h13	Art.-Nr.
28,0		32,0	30,0	J3SM-2832-30
30,0	+0,040	34,0	20,0	J3SM-3034-20
30,0	+0,124	34,0	25,0	J3SM-3034-25
30,0		34,0	30,0	J3SM-3034-30
30,0		34,0	40,0	J3SM-3034-40
32,0		36,0	20,0	J3SM-3236-20
32,0		36,0	30,0	J3SM-3236-30
32,0		36,0	40,0	J3SM-3236-40
35,0	+0,050	39,0	20,0	J3SM-3539-20
35,0	+0,150	39,0	30,0	J3SM-3539-30
35,0		39,0	40,0	J3SM-3539-40
35,0		39,0	50,0	J3SM-3539-50
40,0		44,0	20,0	J3SM-4044-20

<sup>3)</sup> Nach dem Einpressen. Messverfahren ► Seite 57

d1	d1- Toleranz <sup>3)</sup>	d2	b1 h13	Art.-Nr.
40,0		44,0	30,0	J3SM-4044-30
40,0		44,0	40,0	J3SM-4044-40
40,0		44,0	50,0	J3SM-4044-50
45,0		50,0	20,0	J3SM-4550-20
45,0		50,0	30,0	J3SM-4550-30
45,0	+0,050	50,0	40,0	J3SM-4550-40
45,0	+0,150	50,0	50,0	J3SM-4550-50
50,0		55,0	20,0	J3SM-5055-20
50,0		55,0	30,0	J3SM-5055-30
50,0		55,0	40,0	J3SM-5055-40
50,0		55,0	50,0	J3SM-5055-50
50,0		55,0	60,0	J3SM-5055-60

**i** Sie finden Ihre Abmessung nicht?

Benötigen Sie eine andere Länge, Abmessung oder Toleranz? Sie suchen eine bestimmte Form oder Alternative für Ihre Anwendung? Bitte rufen Sie uns an. igus® prüft genau Ihre Anforderung und bietet Ihnen kurzfristig eine Lösung an.

**@** Noch mehr Abmessungen ab Lager

Über 300 weitere Abmessungen stehen jetzt zur Verfügung. Sie können online nach Ihrem Wunschlager suchen.  
 ► [www.igus.de/igidur-sonderabmessungen](http://www.igus.de/igidur-sonderabmessungen)