



mm GE...MKE/GE...MFE  
igubal®-Gabelköpfe



Angaben in mm

Aufbau der Bestellnr.:



G E ... M KE-04



### Besondere Eigenschaften

- sehr geringes Gewicht
- absolut korrosionsbeständig
- hohe Zugkräfte
- kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E



Material

igumid G

▶ Seite 70.6

Telefon (0 22 03) 96 49-145  
Telefax (0 22 03) 96 49-334

igus® GmbH  
51147 Köln

### Belastungsdaten

igubal® – Gabelköpfe mit Bolzen und Sicherungsring, kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E

Bestellnummer		max. statische axiale Zugbelastung		max. Querbelastung	
Rechtsgewinde	Linksgewinde	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]
GERMKE-05	GELMKE-05	900	450	150	75
GERMKE-06	GELMKE-06	1300	650	200	100
GERMKE-08	GELMKE-08	2000	1000	450	225
GERMKE-10	GELMKE-10	2300	1150	500	250
GERMKE-10 F	GELMKE-10 F	2300	1150	500	250
GERMKE-12	GELMKE-12	3300	1650	550	275
GERMKE-12 F	GELMKE-12 F	3300	1650	550	275
GERMKE-15	GELMKE-15	2800	1400	800	400
GERMKE-16	GELMKE-16	5000	2500	850	425
GERMKE-16 F	GELMKE-16 F	5000	2500	850	425
GERMKE-17	GELMKE-17	3600	1800	1100	550
GERMKE-17 F	GELMKE-17 F	3600	1800	1100	550

### Belastungsdaten

igubal® – Gabelköpfe mit Federklappbolzen, kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E

Bestellnummer		max. statische axiale Zugbelastung		max. Querbelastung	
Rechtsgewinde	Linksgewinde	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]	kurzzeitig [N]	langzeitig [N]
GERMFE-05	GELMFE-05	900	450	150	75
GERMFE-06	GELMFE-06	1300	650	200	100
GERMFE-08	GELMFE-08	2000	1000	450	225
GERMFE-10	GELMFE-10	2300	1150	500	250
GERMFE-10 F	GELMFE-10 F	2300	1150	500	250
GERMFE-12	GELMFE-12	3300	1650	550	275
GERMFE-12 F	GELMFE-12 F	3300	1650	550	275
GERMFE-16	GELMFE-16	5000	2500	850	425
GERMFE-16 F	GELMFE-16 F	5000	2500	850	425

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
E-Mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)