

Artikelübersicht

Familiennummer	Auszug Teil (T) Voll (V) Über (Ü)	Max. Tragkraft pro Paar in kg	Schienenlänge in mm (eingefahren)	Werkstoff Stahl (S) Edelstahl (ES) Aluminium (A)	Horizontalmontage	Montagewinkel (21335-80)	Soft-Close	Push to open	Selbsteinzug	Rastung geöffnet	Rastung geschlossen	Frontschnelltrennung
21334	V	20	150 - 500	S								
21334-05	T	35	305 - 711	S						X		
21334-10	V	45	150 - 550	S								
21334-15	V	50	199 - 700	S		X	X	X	X	X	X	X
21334-20	T	50	305 - 711	S	X							
21334-25	T	50	300 - 700	S	X					X	X	
21334-30	T	50	250 - 700	S		X				X	X	X
21334-35	Ü	55	350 - 700	S		X					X	
21334-40	Ü	60	300 - 700	S							X	X
21334-45	T	65	305 - 711	S	X					X		X
21334-50	T	65	300 - 700	ES	X						X	
21334-55	Ü	68	305 - 711	S	X					X		X
21334-60	Ü	68	305 - 711	S	X						X	X
21334-65	Ü	68	305 - 711	S	X						X	
21334-70	Ü	70	305 - 711	S	X							
21334-75	Ü	70	305 - 711	S	X					X		X
21334-80	Ü	70	305 - 711	ES	X					X		X

Artikelübersicht

Familiennummer	Auszug Teil (T) Voll (V) Über (Ü)	Max. Tragkraft pro Paar in kg	Schienenlänge in mm (eingefahren)	Werkstoff Stahl (S) Edelstahl (ES) Aluminium (A)	Horizon- talmon- tage	Montage- winkel (21335-80)	Soft- Close	Push to open	Selbst- einzug	Rastung geöffnet	Rastung geschlos- sen	Front- schnell- trennung
21334-85	V	80	300 - 700	ES	X						X	
21334-90	Ü	82	406 - 762	S	X					X		X
21334-95	Ü	90	305 - 660	ES	X					X		X
21335	V	100	400 - 700	S	X		X				X	
21335-05	Ü	100	300 - 700	S			X				X	
21335-10	V	124	305 - 711	S								X
21335-15	V	160	305 - 914	S	X						X	X
21335-20	Ü	160	300 - 1100	S							X	
21335-25	V	227	305 - 1524	S						X	X	
21335-30	V	272	254 - 1524	S	X							
21335-35	V	300	300 - 1000	A								