

圆形拉手 标准内装型2

选型指南

举例	型号	L	H
标准	Code D	100	50
	LS67S 9	-	

Code	类型	材质	表面处理
LS67S	标准型	SUS304	抛光



型号		L	H	M	F
Code	D				
LS67S	6	40	22	M4	7
		60			
	7	68	30	M5	8
		100			
	9	100	50	M6	
		110			
	10	120	40	M8	
		150			
		188			
		238			
	12	288	50		10

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件