


固定手柄 不锈钢型

选型指南

举例	型号	
	Code	M
标准	SB32S	8



Code	握柄部	材质	表面处理
SB32S	固定	SUS304	电解研磨



型号		D	d	H	L	W	A	重量 (g)
Code	M							
SB32S	5	10	8	39	6	6.5	6	25
	6	13	10	50	7	8	7	55
	8	16	13	60	8	10	8	100
	10	20	16	70	10	12	10	180

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件