

Wandgehäuse AE



Systemausbau Seite 507 **Steckdosenleisten** Seite 422 **Käfigmuttern** Seite 624 **Sichttüren** Seite 556

Wandgehäuse für kleine Netzwerke mit hoher Schutzart.

Material:

- Gehäuse: Stahlblech

Oberfläche:

- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Profilschienen: verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Bis IP 66 (entsprechend der gewählten Flanschplatte)

Lieferumfang:

- Gehäuse mit scharnierter Tür
- Türanschlag rechts, auf links wechselbar
- Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
- Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Gehäuseboden
- Profilschienen, 482,6 mm (19"), stufenlos tiefenverstellbar
- C-Profilschiene zur Kabelabfangung an der Rückwand
- Blechwinkel zur optionalen Aufnahme einer Erdungsschiene oder einer zölligen Steckdosenleiste

Approbationen:

- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Lloyds Register of Shipping
- VDE

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel

Höheneinheiten HE	VE	8	13	16	Seite
Breite mm		600	600	600	
Höhe mm		380	600	760	
Tiefe mm		350	350	350	
Max. Einbautiefe mm		310	310	310	
Vorreiberverschlüsse		1	2	2	
Best.-Nr.	1 St.	7641.000	7643.000	7645.000	
Flanschplatte, Größe		5	5	5	
Flanschplatte, Anzahl		1	1	1	
Zubehör					
Wandbefestigungshalter		s. Seite	s. Seite	s. Seite	587
Sichtfenster		s. Seite	s. Seite	s. Seite	556
Geräteboden 2 HE, Festeinbau	1 St.	7119.250	7119.250	7119.250	631
Erdungsschiene, horizontal	1 St.	7113.000	7113.000	7113.000	646
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	560