

Türen/Verschlüsse

Verschluss-Systeme



Komfortgriff

mit Zahlencode für TS, TS-IT, SE

Flexible Zugangsmöglichkeit durch

- individuellen 3-fach Zahlencode ohne Schlüssel oder
- über Master-Key-Funktion durch zusätzlichen Einsatz von Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm nach DIN 18 252 unabhängig vom Zahlencode

Farbe	Best.-Nr.
RAL 7035	7200.800
RAL 9005	7200.801

+ Zubehör:

- Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze, siehe Seite 565
- Profilhalbzylinder, siehe Seite 565



Nebentürverriegelung

für TS

Zur optimalen Bedienung der Nebentür von außen, wenn der Handgriff auf der Innenseite durch Schwenkrahmen oder 19"-Einbauten schwer zugänglich ist. Der nachträgliche Umbau der Nebentür ist mit der beiliegenden Bohrschablone problemlos möglich. Der Handgriff auf der Innenseite entfällt.

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
1 St.	8611.370

+ Zubehör:

- Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, siehe Seite 570



Verschlussstangen-Sperre nach CNOMO¹⁾

passend für alle Verschlussstangen von TS Türen und Sichttüren mit Standard-Verschluss oder Komfortgriff

Die Sperre verhindert, dass sich die Verschlussstangen bei geöffneter Tür bewegen lassen. Zur Montage am Bolzen der Stangenführung.

¹⁾ CNOMO ist eine Vorschrift der französischen Automobilindustrie, aus Sicherheitsgründen darf der Griff bei geöffneter Tür nicht geschlossen werden können

VE	Best.-Nr.
10 St.	8611.210

! Zusätzlich wird benötigt:

- für CNOMO¹⁾ Verschluss-Einsätze, Ausführung F, 6,5 mm Dreikanteinsatz 8611.220, siehe Seite 570



Federscheibe

Bei Demontage der TS Verschlussstangen sind die Federscheiben nicht wiederverwendbar.

Material:

- Federstahl

Oberfläche:

- Verzinkt

	VE	Best.-Nr.
Federscheibe	100 St.	8800.070