

Türen/Verschlüsse

Tür, innen



Schaltplantaschen aus Stahlblech

für TS, SE, CM, TP Unterteil, PC

Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.

Farbe:

– RAL 7035

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsschrauben

T = 90 mm

Passend für Türbreite mm	Lichte Innenmaße mm		Best.-Nr.
	B	H	
400	255	210	4114.000
500	355	210	4115.000
600	455	210	4116.000
800	655	210	4118.000
900	755	210	4123.000
1000	855	210	4124.000

T = 35 mm

Passend für Türbreite mm	Lichte Innenmaße mm		Best.-Nr.
	B	H	
500	355	210	4115.500
600	455	210	4116.500
800	655	210	4118.500

Türarretierung

Zum Sichern der geöffneten Tür.

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Für	Montage	VE	Best.-Nr.
TS, SE, TP Universalpult, PC	unten	5 St.	4583.000
CM, TP	oben	2 St.	2519.200
AE (außer 1032.500 und 1035.500) sowie alle AE-Edelstahlgehäuse ¹⁾	oben	5 St.	2519.000

¹⁾ Bei AE-Edelstahl nur in Verbindung mit Montage-Lochleisten, siehe Seite 576

Türarretierung für Fluchtwege für TS, SE, PC

Konventionelle Türarretierungen können im Notfall den Fluchtweg versperren. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180°-Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Notfall durch arretierte Türen versperrt sein können.

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
1 St.	4583.500

+ Zubehör:

– 180°-Scharnier, siehe Seite 574

180°-Scharnier

