

Funktionsraumausstattung

Form 1-4



Teilmontageplatten

mit und ohne Durchführung

- Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen.
- Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten.
- Zusätzliche Montage-Ebenen.
- In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.

Material:

Stahlblech, verzinkt, 2 mm

Lieferumfang:

- Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
- Bei Ausführung mit Durchführung: Zusätzlich rechteckiger Ausschnitt mit Isolierstoffplatten zum Verschluss des Ausschnittes

Zusätzlich wird benötigt:

Funktionsraum-Seitenwandmodule, siehe Seite 345.

Mit Durchführung

Für Schrankbreite mm	Für Funktionsraumhöhe mm	Breite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr. SV
600	150	502	143	1 St.	9673.671
600	200	502	193	1 St.	9673.672
600	250	502	243	1 St.	9673.677
600	300	502	293	1 St.	9673.673
600	400	502	393	1 St.	9673.674
800	150	702	143	1 St.	9673.691
800	200	702	193	1 St.	9673.692
800	250	702	243	1 St.	9673.697
800	300	702	293	1 St.	9673.693
800	400	702	393	1 St.	9673.694

Ohne Durchführung

Für Schrankbreite mm	Für Funktionsraumhöhe mm	Breite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr. SV
400	150	302	143	1 St.	9673.641
400	200	302	193	1 St.	9673.642
400	250	302	243	1 St.	9673.647
400	300	302	293	1 St.	9673.643
400	400	302	393	1 St.	9673.644
400	600	302	593	1 St.	9673.646
400	800	302	793	1 St.	9673.648
400	1000	302	993	1 St.	9673.640
600	150	502	143	1 St.	9673.661
600	200	502	193	1 St.	9673.662
600	250	502	243	1 St.	9673.667
600	300	502	293	1 St.	9673.663
600	400	502	393	1 St.	9673.664
600	600	502	593	1 St.	9673.666
600	800	502	793	1 St.	9673.668
600	1000	502	993	1 St.	9673.660
800	150	702	143	1 St.	9673.681
800	200	702	193	1 St.	9673.682
800	250	702	243	1 St.	9673.687
800	300	702	293	1 St.	9673.683
800	400	702	393	1 St.	9673.684
800	600	702	593	1 St.	9673.686
800	800	702	793	1 St.	9673.688
800	1000	702	993	1 St.	9673.680