

Ri4Power Zubehör

Schienensystem



Systembefestigungen

für RiLine60 Haupt-Sammelschienensystem

Systembefestigung mit Gewindebohrungen M5 und M6 im 50 mm-Raster für den rückwärtigen Aufbau eines RiLine60 Haupt-Sammelschienensystems.

Zum Einhängen in den TS Rahmen.

Material:

Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Hinweis:

RiLine60 Sammelschienensysteme, siehe Seite 275.

Für Schrankbreite mm	Breite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr. SV
300	238,5	362	1 St.	9674.003
400	338,5	362	1 St.	9674.004
600	538,5	362	1 St.	9674.006
800	738,5	362	1 St.	9674.008



Verteil-Sammelschienen

Vorbereitet für den Anschluss der T-Verbindersätze.

Material:

E-Cu

Flachschiene Cu 30 x 10 mm

Für Verteil-Sammelschienensystem hinter dem Funktionsraum	Für Verteil-Sammelschienensystem im Funktionsraum (Indoor)	VE	Länge mm	Best.-Nr. SV
für Schrankhöhe mm				
1800	–	1 St.	1210	9675.218
2000	–	1 St.	1410	9675.210
2200	1800 ¹⁾	1 St.	1610	9675.212
–	2000 ¹⁾	1 St.	1810	9675.220

¹⁾ Auch als vertikale Sammelschiene für PE/PEN/N geeignet.

PLS 1600

Für Verteil-Sammelschienensystem hinter dem Funktionsraum	Für Verteil-Sammelschienensystem im Funktionsraum (Indoor)	VE	Länge mm	Best.-Nr. SV
für Schrankhöhe mm				
1800	–	1 St.	1150	9675.238
2000	–	1 St.	1350	9675.230
2200	1800 ¹⁾	1 St.	1550	9675.232
–	2000 ¹⁾	1 St.	1750	9675.240
–	2200 ¹⁾	1 St.	1950	9675.242

¹⁾ Auch als vertikale Sammelschiene für PE/PEN/N geeignet.