



Board Seite 12 Zubehör Seite 15

Funktion Anschlussadapter:

- Für die direkte Montage auf das Board, zum Anschluss von Leitern bis 16 mm² mittels Zugfederklemmen

Funktion Geräteadapter:

- Für die direkte Montage auf das Board, zum einfachen Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten mit Tragschienenbefestigung und deren elektrischen Anschluss

Material:

- PA
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe:

- RAL 7035

Approbationen:

- Für den IEC- und UL-Markt

Ausführung		Anschlussadapter	Geräteadapter 22,5 mm	Geräteadapter 45 mm Basic	
Bemessungsstrom max. A		80	16	16	32
Bemessungsbetriebsspannung V, AC		690 IEC / 600 UL	690 IEC / 600 UL	690 IEC / 600 UL	690 IEC / 600 UL
Bemessungsbetriebsspannung V, DC		600	600	600	600
Polzahl		3-polig	3-polig	3-polig	3-polig
Leiterabgang		oben/unten	–	–	–
Anschlussklemme, Leiterquerschnitt AWG		16-6	–	–	–
Anschluss von Cu-Rundleitern, feindrähtig mit/ohne Aderendhülse mm ²		1,5 – 16	–	–	–
Anschluss von Cu-Rundleitern, eindrähtig mm ²		1,5 – 10	–	–	–
Max. Anschluss von Mehrfach-Rundleitern Cu mm ²		16	–	–	–
Anschlussleitungen, Ausführung AWG		–	14	14	10
Anschlussleitungen, Länge mm		–	125	120	100
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc} kA		–	50	–	–
Für Sicherung		–	10 x 38 mm/Class CC (max. 16 A)	–	–
Anzahl feste Tragschiene/Höhe mm		–	–	1/10	1/10
Höhe mm		160	160	160	160
Breite mm		22,5	22,5	45	45
Tiefe mm		115,5	80,2	34,5	34,5
Best.-Nr.		9635.200	9635.300	9635.310	9635.320
	VE	4 St.	1 St.	4 St.	4 St.

Ausführung	VE	Geräteadapter 45 mm Comfort			
Bemessungsstrom max. A		16	25	32	45
Bemessungsbetriebsspannung V, AC		690 IEC / 600 UL	690 IEC / 600 UL	690 IEC / 600 UL	690 IEC / 600 UL
Bemessungsbetriebsspannung V, DC		600	600	600	600
Polzahl		3-polig	3-polig	3-polig	3-polig
Anschlussleitungen, Ausführung AWG		14	12	10	8
Anschlussleitungen, Länge mm		120	100	100	100
Anzahl Tragschiene verstellbar/Höhe mm		1/10	1/10	1/10	1/10
Höhe mm		160	160	160	160
Breite mm		45	45	45	45
Tiefe mm		34,5	34,5	34,5	34,5
Best.-Nr.		9635.330	9635.340	9635.350	9635.360
	4 St.				