



Zubehör für Klimatisierung Seite 369

Material:

– Stahlblech, lackiert

Farbe:

– RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

– IP 43

Lieferumfang:

- Anschlussfertige Einheit mit eingebautem Radialventilator
- Dicht- und Befestigungsmaterial
- Anschlusskabel (3 m)
- Bohrschablone

Hinweis:

- Durch den zusätzlichen Einbau des Filterhalters mit Filtermatte wird bei der Dachentlüftung 3148.007 die Schutzart IP 44 erreicht

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Luftleistung 360 m³/h

Best.-Nr.	VE	3148.007	3149.007	3169.007	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		ohne Lüftermotor	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	
Luftleistung freiblasend m ³ /h		–	360	360	
Bemessungsstrom A		–	0,2	0,55	
Leistungsaufnahme W		–	42	65	
Breite mm		420	420	420	
Höhe mm		65	95	95	
Tiefe mm		340	340	340	
Erforderlicher Montageausbruch mm		345 x 265	345 x 265	345 x 265	
Betriebstemperaturbereich		-10°C...+60°C	-10°C...+60°C	-10°C...+60°C	
Schalldruckpegel dB(A)		–	53	53	
Gewicht kg		6,8	7,8	7,8	
Zubehör					
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	–	3114.200	3114.200	379
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	–	3110.000	3110.000	379
Filterhalter	1 St.	3175.000	–	–	373