

# Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm



## Zubehör für Klimatisierung Seite 369

### Temperaturregelung:

- Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige (werkseitige Einstellung +35°C)

### Farbe:

- RAL 7035

### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Innenkreislauf IP 54

### Lieferumfang:

- Komplett anschlussfertige Einheit
- Steckbare Anschlussklemmleiste
- Potenzialfreier Störmeldekontakt bei Übertemperatur

### Approbationen:

Finden Sie im Internet

### Kennlinienfelder:

Finden Sie im Internet

### Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

## Spezifische Wärmeleistung 17,5 – 90 W/K, Wandanbau mit Regelung

Best.-Nr.	VE	3126.100	3127.100	3128.100	3129.100	3130.100	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
<b>Spezifische Wärmeleistung W/K</b>		<b>17,5</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	
Bemessungsstrom max. pro Ventilator A		0,11 / 0,13	0,28 / 0,34	0,3 / 0,4	0,38 / 0,4	0,67 / 0,88	
Vorsicherung A		2	2	2	2	4	
Leistung pro Ventilator W		23 / 27	60 / 75	70 / 90	85 / 90	150 / 200	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Außenkreislauf m³/h		265 / 315	480 / 525	600 / 625	860 / 900	850 / 945	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Innenkreislauf m³/h		265 / 315	480 / 525	600 / 625	860 / 900	850 / 945	
Breite mm		280	400	400	400	400	
Höhe mm		550	950	950	950	1580	
Tiefe mm		150	205	205	225	215	
Betriebstemperaturbereich		-5°C...+55°C	-5°C...+55°C	-5°C...+55°C	-5°C...+55°C	-5°C...+55°C	
Gewicht kg		10,0	18,0	19,0	21,0	34,0	
<b>Zubehör</b>							
Filtermatten	3 St.	3286.300	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400	369
Metallfilter	1 St.	3286.310	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410	370