

# 可折叠型圆形拉手 / 可折带螺母型圆形拉手

## 外螺纹安装型



### ■外螺纹安装型

NEW  
新产品




①代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理
PHYBHD	可折叠型	1215	镀铬
PHYSHF		SUS304	镜面抛光

### 订购编号示例

①代号	-	② D	-	③ L	-	④ H
PHYBHD	-	D6	-	L60	-	H25

型号				H <sub>1</sub>	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② D	③ L	④ H			
PHYBHD PHYSHF	6	60	25	8	4	0.08
		70				0.09
		84				0.1
		90				0.11
		100				0.12
		120				0.14



PHYBHD  
PHYSHF



视角标准：第一视角

### ■外螺纹安装型

NEW  
新产品



①代号	[M] 材质	[S] 表面处理
PHYBHE	Q235	镀铬
PHYSHG	SUS304	镜面抛光
PHYSHH		滚磨抛光
PHYBHF	SUM22L	镀铬
PHYBHG	Q235	镀铬
PHYSHI	SUS304	镜面抛光

### ●特点:

减小占用空间, 美观大方, 应用广泛。

### 订购编号示例

①代号	-	② L
PHYBHE	-	L60


### ■无胶套

型号		D	E	M	h	H	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L						
PHYBHE PHYSHG PHYSHH PHYBHF	60	6	16	M6	13	32	0.07
	84			M6	13	32	0.09
	90			M10	16	41.5	0.1
	90A			M6	13	32	0.1
	100			M10	16	41.5	0.12
	100A			M6	13	32	0.11
	(100B)	9	16	M10	16	41	0.12
	(100C)				16	42	0.12
	(100D)	10	18	M10	14	44	0.13
	120	9	16		16	41.5	0.13
	120A	6	16	M6	13	32	0.12
	(120B)	10	18		14	44	0.16
	135	9	16	M10	16	41.5	0.14
	155	9	16		16	41.5	0.13
	18L	10	18	M10	14	44	0.23
					14	44	0.23


▲带 () 仅适用于 PHYSHH 和 PHYBHF

### ■带胶套

型号		D	E	M	h	H	B	D <sub>1</sub>	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L								
PHYBHG	100	9	18	M10	16	41.5	77	12.7	0.13
PHYSHI	120						90	18	0.14



PHYBHE  
PHYSHG  
PHYBHF  
PHYSHH



PHYBHG  
PHYSHI



视角标准：第一视角



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询