

连杆锁

平面锁 · 无锁芯型 / 平面锁 · 带锁芯型



■平面锁 · 无锁芯型



代号	类型	材质		表面处理		参考重量 (kg)
		基座	把手	面板	锁舌	
LKMBFA	插销式	Q235	SUS304	电泳(黑色)	镀锌	0.472
LKMSFB	平面型把手					

订购编号示例

① 代号
LKMBFA
LKMSFB

LKMBFA
LKMSFB

■平面锁 · 带锁芯型



代号	类型	材质		表面处理		参考重量 (kg)
		面板	把手	面板	锁舌	
LKMBGA	挂钩式 平面型把手	Q235	带锁芯	喷塑(橘纹黑)	镀锌	0.45

特点：
具备防松设计及防撞设计；配置钥匙：2把。
IP防护等级IP40。

订购编号示例

① 代号
LKMBGA

LKMBGA



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	咨询客服



1-9	10~
100%	另行报价