

★ 产品特点: 可实现高精度空间调整。


带螺栓孔型



按图定制

①代号	④材质	⑤表面处理
MWQBN	一般结构用钢	-
MWABN		四氧化三铁保护膜
MWBBN		无电解镀锌
MWKBN	铝合金	本色阳极氧化
MWEBN	不锈钢	-

⚠ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。



①代号 - ②D - ③Q - ④E - ⑤B
 MWQBN - D30 - Q8.0 - E18.0 - B3

①代号	②D	③Q 指定单位0.5mm	④E 指定单位0.5mm	⑤B 单位1mm	Q ₁	适用螺栓
MWQBN MWABN MWBBN MWKBN MWEBN	20	3.0~5.0	10.5~13.5		3.5	M3
	25	3.0~9.5	10.5~17		3.5	M3
	30	3.0~10.0	12~20		4.5	M4
	35	3.0~16.0	12~25	1~10	4.5	M4
	40	3.0~20.0	12~30		4.5	M4
	50	3.0~22.0	14~35		5.5	M5
	60	3.0~28.0	14~40		5.5	M5



交货期

5天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~200	201~
交货期	5天发货	另行报价

⚠ 常州工厂发货。

⚠ 部分产品型号 7 天发货, 请以报价为准。

⚠ E≥Q+Q₁+4

⚠ MWKBN的B≥2。