



★ 产品特点：耐磨性是标准聚氨酯的6倍，机械强度是其1.5倍。

①代号	材料	②硬度	颜色
PWFQ	耐磨聚氨酯	肖氏 A90	深棕色
PWGQ		肖氏 A70	
PWHQ	超耐磨聚氨酯	肖氏 A95	浅茶色
PWJQ		肖氏 A50	

⚠ 不同批次产品表面的粗糙度可能不同

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③V - ④T
 PWFQ - D6 - V2 - T1

①代号	② D	③ V	④ T	公差		
				D	V	T
PWFQ PWGQ PWHQ PWJQ	6	2	1 2 3			
	8	2 3 4	1 2 3			±0.2
	10	3 4 5 6	1 2 3 5			
	12	4 5 6 8	1 2 3 5			
	15	4 5 6 8 10	1 2 3 5			
	20	5 6 8 10 12	3 5 10	±0.5	+0.5	
	25	5 6 8 10 12 16 20	3 5 10		0	
	30	5 6 8 10 12 16 20	3 5 10			±0.5
	35	8 10 12 16 20 25	5 10			
	40	8 10 12 16 20 25 30	5 10			
	50	8 10 12 16 20 25 30	5 10			
	60	12 16 20 25 30 40	5 10	±0.6		



交货期

5天发货

数量分类	标准订单		特殊订单
	小单	大单	大单
数量	1~100	100~200	201~
交货期	5天发货	+2	另报价

⚠ 常州工厂发货。

⚠ 部分产品型号 7 天发货，请以报价为准。

