

# 工业滑轨 - 标准型

## 二节式 -27 宽轻载型


大批量  
订购  
bulk order

### ■二节式 -27 宽轻载型



①代号	产品类别		宽度	材质		表面处理	
				滑轨	滚珠	滑轨	滚珠
SRBE27Y	二节式	3/4 伸展	27	SUS304	SUS440	本色	-

- ▲按根销售。
- ▲滑轨安装请使用尺寸 4 盘头自攻螺钉或 M4 盘头小螺钉。
- ▲垂直、平行安装。
- ▲最大负载 26Kg/ 副。
- ▲承重与负载仅供参考。



#### 订购规格示例

①代号	-	② L
SRBE27Y	-	L350

视角标准：第一视角

型号		行程 Q	A	B	C	D	E	额定负载 (N/2 个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L (滑轨长度)								
SRBE27Y	200	135	-	140	160	140	160	260	0.17
	250	185	150	190	210	190	210		0.21
	300	222	190	240	260	240	260		0.25
	350	260	225	290	310	290	310		0.29
	400	297	265	340	360	340	360		0.33
	450	334	300	390	410	390	410		0.37
	500	371	337	440	460	440	460		0.41



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

滑  
轨