



①代号	产品类型		宽度	材质	表面处理
SRBE35T	二节式	3/4伸展	35.3	SPCC	镀锌

▲ 按根销售。
 ▲ 滑轨安装请使用M4盘头小螺丝或夹紧小螺丝。
 ▲ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
 ▲ 最大负载可达到39Kg/副。
 ▲ 承重与负载仅供参考。
 ▲ 拉到移动距离极限时将会停止，如果继续强行拉动内、外轨可以拆卸。

SRBE35T

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
SRBE35T - L305

型号		行程Q	A	B	C	E	F	G	J	额定负载 (N/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)										
SRBE35T	305	229	-	152.4	254	-	149.2	260.3	273	300	0.59
	356	279	-	203.2	304.8	-	200	311.1	323.8	370	0.68
	406	305	-	254	355.6	-	250.8	361.9	374.6	390	0.77
	457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	360	0.91
	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	330	1.0
	559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	310	1.09
	610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	270	1.18
	660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	240	1.27
	711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	230	1.41



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询