





①代号	产品类型		产品功能	宽度	材质	表面处理
SRBE51	三节式	全长伸展	标准款	51.5	Q235	镀锌
SRBE51K			内轨可抽出			

- ⚠ 按根销售。
- ⚠ 滑轨安装请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝。
- ⚠ 安装简介及示例请参考 OP.1921-1922。
- ⚠ 最大负载可达84.3Kg/副。
- ⚠ 承重与负载仅供参考。
- ⚠ 拉拔: 内轨可拆卸。



SRBE51K / SRBE51



视角标准: 第一视角



①代号 - ②L
SRBE51K - L305

订购编号示例

型号		行程Q	SRBE51		SRBE51K		C	E	F	G	J	额定负载 (N/副)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L (滑轨长度)		A	B	A	B							
SRBE51 (标准款) SRBE51K (拉拔型)	305	330.2	76.2	177.8	76.2	-	254	76.2	190.5	241.3	266.7	843	1.42
	356	381	101.6	203.2	127	-	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	814	1.68
	406	431.8	127	228.6	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	765	1.94
	457	482.6	127	279.4	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	726	2.20
	508	533.4	152.4	304.8	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	706	2.46
	559	584.2	177.8	330.2	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	686	2.72
	610	635	177.8	381	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	657	2.98
	660	685.8	203.2	406.4	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	628	3.24
	711	736.6	228.6	431.8	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	608	3.50



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

