


工业滑轨 - 高性价比型

三节式 -37 宽轻载型


大批量
订购
bulk order

■三节式 -37 宽轻载型



①代号	产品类别		宽度	材质		
				滑轨	滚珠	表面处理
SRBG37	三节式	全长伸展	37	45#		镀锌

- ▲按根销售。
- ▲滑轨安装请使用 M4 圆头小螺丝或夹紧小螺丝。
- ▲垂直、平行安装。
- ▲最大负载 35Kg/副。
- ▲承重与负载仅供参考。



SRBG37

订购规格示例

①代号	-	② L
SRBG37	-	L450

视角标准：第一视角

型号		行程 Q	A	B	C	E	F	G	H	J	K	额定负载 (N/副)
①代号	② L (滑轨长度)											
SRBG37	250	250	160	-	-	-	-	-	160	-	-	220
	300	300	96	192	160	224	-	-	-	-	64	240
	350	350	128	256	160	224	-	-	-	-	64	260
	400	400	128	320	160	224	-	-	288	-	64	280
	450	450	160	352	160	224	-	-	352	-	64	300
	500	500	192	416	160	224	288	352	416	-	64	320
	550	550	224	448	160	224	288	352	416	480	64	350



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询