

# 树脂螺栓

## PEEK 型 / PPS 型



■ PEEK 型




① 代号	② 材质	耐热温度
SZLSC	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)	180°C

产品特点: 耐热性、耐水性优异, 能保持很高的耐热强度。

△适用标准: DIN912

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SZLSC	-	M8	-	L30



① 代号	② M	③ L							D	B	H	拉伸断裂荷重 (N)	扭转断裂扭矩 (N·M)	质量 (g)	
SZLSC	3	6	8	10	12	15	20	25	5.5	2.5	3	430	0.3	0.12-0.27	
	4	6	8	10	12	15	20	25	30	7	3	4	765	0.64	0.25-0.61
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	8.5	4	5	1230	1.28	0.37-0.93
	6		10	12	15	20	25	30	40	10	5	6	1670	2.26	0.78-1.8
	8			15	20	25	30	40	13	6	8	3090	5.98	2-3.5	

F6  
垫片 / 螺  
丝 / 吊环  
螺母