

滑动型独立导柱组件



F6 模具零件

GTAZQA (油润滑型)

GTAZWA (定位孔-油润滑型)

①材质: FC250
②材质: S45C
硬度: 55HRC-(高频淬火)
③材质: FC250

视角标准: 第一视角

GTAZEB (自润滑型)

GTAZRB (定位孔-自润滑型)

①材质: FC250
特殊固体润滑剂(镶嵌)
②材质: S45C
硬度: 55HRC-(高频淬火)
③材质: FC250

视角标准: 第一视角



①代号 - ②D - ③L
GTAZQA - D25 - L100

型式		③ L																		
①类型	②D																			
GTAZQA GTAZWA GTAZEB GTAZRB	20	80	90	100	110	120														
								130	140	150	160									
	25	80	90	100	110	120														
								130	140	150	160	170	180	200						
	32	90	100	110	120	130	140													
									150	160	170	180	200	220	250					
	38	110	120	130	140	150	160	170	180											
											200	220	250	280	300					
	50											160	170	180	200	220	250			
														280	300	350				
60													180	200	220	250	280	300		
															350	400				
80															250	280	300	350		
																	400	450		

D	A	B	Y	W	d	H	H ₁	T	Q 参考值	I	Y ₁	W ₁	X _{H7}	④ 附属螺栓	⑤ 附属定位销	
20	74	44	56	30	6.6	30	40	15	42	56	28	15	6	+0.012 0	SWLAA-M6-L30	CPEG-m6-D6-L20
25	84	48	66	30	9	30	45	20	46	66	33	15	8	+0.015 0	SWLAA-M8-L35	CPEG-m6-D8-L30
32	100	58	76	36	11	40	50	20	56	76	38	18	8		SWLAA-M10-L40	CPEG-m6-D8-L30
38	130	75	100	44	11	50	60	25	73	100	50	22	10	0	SWLAA-M10-L45	CPEG-m6-D10-L40
50	155	90	125	60	14	65	85	25	87	125	62.5	30	10		SWLAA-M12-L50	CPEG-m6-D10-L40
60	190	120	150	80	18	75	100	30	117	150	75	40	13	+0.018 0	SWLAA-M16-L60	CPEG-m6-D13-L50
80	230	150	180	110	22	100	130	35	145	190	90	55	16		SWLAA-M20-L75	CPEG-m6-D16-L60

交货期 8天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	1-30
交货期	通常	另行报价

▲ 常州·东莞发货。
▲ 部分产品8天发货, 请以实际报价为准。



爱安特自营商城焕新登场, 线上下单, 疾速送达



400-6699-428



www.ant-fa.com