



# 两端内螺纹型

## ■ 直筒螺帽型



代号	类型	D 公差	材质				硬度
			花键轴		花键母		
			国标	相当	国标	相当	
BSCE	直筒螺帽型	h7	GCr15	SUJ2	GCr15	SUJ2	高频淬火 58-62HRC




视图标准：第一视角




1 代号 - 2 D - 3 L - 4 M - 5 N  
 BSCE - D8 - L200 - M3 - N4

型号	花键轴				滚珠列数	花键母						基本额定负载 (kgf)		基本额定扭矩 (kgf·m)		容许静力矩 (kgf·m)		重量		
	1 代号	2 D <sub>n7</sub>	3 L 最小单位1	4 M-5 N		D <sub>i</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	S	Q 油孔	键槽尺寸		C	C <sub>0</sub>	C <sub>T</sub>	C <sub>OT</sub>	M <sub>A1</sub>	M <sub>A2</sub>	花键母 g	花键轴 kg/m
BSCE	6	0	60-500	3	2	14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
	6K	-0.015		3		12	8	21	12.4	-	2	1.2	71	86	0.25	0.3	0.17	3	8.9	0.19
	8	0		3 4 5		16	10.5	27	15.7	1.5	2.5	1.2	137	225	0.6	0.99	0.39	3.82	16	0.39
	8K	-0.018		3 4 5		15	8.5	25	14.6	-	2.5	1.5	119	133	0.55	0.62	3.3	5.6	15.9	0.39
	10	0		3 4 5 6		21	13	33	20	1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6
	10K	-0.018		3 4 5 6		19	11	30	18.2	-	3	1.8	188	215	1.09	1.25	0.7	1.21	31.5	0.6
	12K	0	4 5 6 8	21		15	35	23	-	3	1.8	218	269	1.48	1.83	1.06	1.83	44	0.87	
	13	0	4 5 6 8	24		15	36	23	1.5	3	1.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	52	1.03	
	15K	-0.018	4 5 6 8 10	23		20	40	27	-	3.5	2	418	607	3.13	4.56	2.78	3.32	59.5	1.1	
	16	0	4 5 6 8 10	31		17.5	50	34	-	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56	
	20	0	4 5 6 8 10 12	35		29	56	39.7	2	4	2.5	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188	2.44	
	20K	-0.021	4 5 6 8 10 12	30		26	50	33	-	4	2.5	660	904	6.6	9.04	4.86	5.8	130	2.02	

## ■ 法兰螺帽型



1 代号	类型	D 公差	材质				硬度
			花键轴		花键母		
			国标	相当	国标	相当	
BSFE	法兰螺帽型	h7	GCr15	SUJ2	GCr15	SUJ2	高频淬火58-62HRC



视图标准：第一视角



1 代号 - 2 D - 3 L - 4 M - 5 N  
 BSFE - D8 - L200 - M3 - N4

型号	花键轴				滚珠列数	花键套						基本额定负载 (kgf)		基本额定扭矩 (kgf·m)		容许静力矩 (kgf·m)		重量					
	1 代号	2 D <sub>n7</sub>	3 L 最小单位1	4 M-5 N		D <sub>i</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	T	F	Q 油孔	A	安装孔			C	C <sub>0</sub>	C <sub>T</sub>	C <sub>OT</sub>	M <sub>A1</sub>	M <sub>A2</sub>	花键母 g	花键轴 kg/m
BSFE	6	0	60-500	3	2	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	4.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8	-0.015		3 4 5		16	27	32	8	10.5		24											
	10	0		3 4 5 6		21	33	42	9	11		32											
	13	-0.018		4 5 6 8		24	36	44	10.5	11		33											
	16	0		4 5 6 8 10		31	5	51	18	2		40											
	20	-0.021		4 5 6 8 10 12		35	56	58	18	2		42											

▲ 容许静力矩MA1为使用1个螺帽时的数值；MA2为使用两个紧密接触的螺帽时的数值



交货期

5天发货



优惠价

数量	1-9	10~
价格	100%	现询

B1 滚珠花键轴