

# 标准型 角接触球轴承

## 单列



■ 单列




①代号	轴承精度	轴承材质		接触角
		GB	JIS	
BCA	GB/T307.1 5级	GCr15	SUJ2	25°

产品特点: 本产品适用于高精度、轻载荷的场合  
 本产品为 P5 精度等级, 接触角为 A=25°

单列型

(安装图)



订购编号示例

①代号 ②公称规格  
**BCA-7001**

型号		d	D	B	r (min)	r <sub>1</sub> (min)	基本额定载荷		容许转速 rpm (参考)	作用点 a	安装尺寸			重量 g (参考)
①代号	②公称规格						动载荷 /KN	静载荷 /KN			D <sub>s</sub> (min)	d <sub>h</sub> (max)	R (max)	
BCA	7000	10	26	8	0.3	0.15	5.35	2.6	23200	9.2	12.5	23.5	0.3	23
	7200		30	9	0.6	0.3	5.4	2.71	22400	10.3	15	25	0.6	29
	7001	12	28	8	0.3	0.15	5.8	2.98	20800	9.8	14.5	25.5	0.3	25
	7201		32	10	0.6	0.3	8	4.05	20000	11.4	17	27	0.6	35
	7002	15	32	9	0.3	0.15	6.1	3.45	18400	11.3	17.5	29.5	0.3	46
	7202		35	11	0.6	0.3	8.65	4.65	17600	12.7	20	30	0.6	64
	7003	17	35	10	0.3	0.15	6.4	3.8	16800	12.5	19.5	32.5	0.3	80
	7203		40	12	0.6	0.3	10.8	6	15200	14.2	22	35	0.6	100
	7004	20	42	12	0.6	0.3	10.8	6.6	14400	14.9	25	37	0.6	93
	7204		47	14	1	0.6	14.5	8.3	13600	16.7	26	41	1	125
	7005	25	47	12	0.6	0.3	11.3	7.4	12800	16.4	30	42	0.6	135
	7205		52	15	1	0.6	16.2	10.3	11200	18.6	31	46	1	193
	7006	30	55	13	1	0.6	14.5	10.1	10400	18.8	36	49	1	287
	7206		62	16	1	0.6	22.5	14.8	9600	21.3	36	56	1	375
	7207	35	72	17	1.1	0.6	29.7	20.1	8000	23.9	42	65	1	411
	7208	40	80	18	1.1	0.6	35.5	25.1	7600	26.3	47	73	1	466
7209	45	85	19	1.1	0.6	39.5	28.7	6800	28.3	52	78	1		
7210	50	90	20	1.1	0.6	41.5	31.5	6320	30.2	57	83	1		

▲ 1kgf=9.8N

▲ 不承诺此产品品牌

▲ 亦可提供其它精度和接触角度的产品



交货期  
4 工作日



优惠价  
1-19 20-  
100% 现询

C2 轴承/关节轴承  
锁紧螺母