



★ 产品特点: 本产品适用于高精度、重载荷的情况, P5 精度

①代号	类型	后置代号	轴承M材质	
			GB	JIS
BCB	进口型	DB: 背对背 DF: 面对面	GCr15	SUJ2
HQ-BCB	标准型			

单列型

(安装图)

双列组合型

DF (正面) DB (背面) 视角标准: 第一视角

订购编号示例

型号

BCB-7001DB

①代号	②公称规格	d	D	B	r (min)	r ₁ (min)	基本额定载荷				容许转速 rpm (参考)	作用点a		安装尺寸						重量 g (参考)
							标准型		进口型			DB	DF	DB			DF			
							动载荷/KN	静载荷/KN	动载荷/KN	静载荷/KN				D _s (min)	d _n (max)	R (max)	D _s (min)	d _n (max)	R (max)	
BCB (标准型) HQ-BCB (进口型)	7000DB 7000DF	10	26	8	0.3	0.15	8.55	5	8.75	5.2	18400	18.4	2.4	12.5	24.8	0.3	11.2	23.5	0.15	46
	7200DB 7200DF	30	9	0.6	0.3	8.6	5.2	8.8	5.4	17600	20.5	2.5	15	27.5	0.6	12.5	25	0.3	58	
	7001DB 7001DF	12	28	8	0.3	0.15	9.2	5.75	9.4	5.95	16800	19.5	3.5	14.5	26.8	0.3	13.2	25.5	0.15	50
	7201DB 7201DF	32	10	0.6	0.3	12.8	7.85	13	8.05	16000	22.7	2.7	17	29.5	0.6	14.5	27	0.3	70	
	7002DB 7002DF	15	9	0.3	0.15	9.75	6.65	9.95	6.85	14400	22.6	4.6	17.5	30.8	0.3	16.2	29.5	0.15	70	
	7202DB 7202DF	35	11	0.6	0.3	13.8	9.1	14	9.3	13600	25.4	3.4	20	32.5	0.6	17.5	30	0.3	92	
	7003DB 7003DF	17	10	0.3	0.15	10.2	7.45	10.4	7.65	13600	25	5	19.5	33.8	0.3	18.2	32.5	0.15	92	
	7203DB 7203DF	40	12	0.6	0.3	17.4	11.8	17.6	12	12000	28.5	4.5	22	37.5	0.6	19.5	35	0.3	128	
	7004DB 7004DF	20	42	12	0.6	0.3	17.4	13	17.6	13.2	12000	29.9	5.9	25	39.5	0.6	22.5	37	0.3	160
	7204DB 7204DF	47	14	1	0.6	23.3	16.4	23.5	16.6	10400	33.3	5.3	26	42	1	25	41	0.6	200	
	7005DB 7005DF	25	12	0.6	0.3	18.1	14.6	18.3	14.8	9600	32.8	8.8	30	44.5	0.6	27.5	42	0.3	186	
	7205DB 7205DF	52	15	1	1	26.1	20.3	26.3	20.5	8800	37.2	7.2	31	47		30	46		250	
	7006DB 7006DF	30	55	13	1	23.4	20	23.6	20.2	8800	37.5	11.5	6	50		35	49	0.6	270	
	7206DB 7206DF	62	16	1	1	36.3	29.3	36.5	29.5	7840	42.6	10.6	36	57		35	56		386	
	7207DB 7207DF	35	72	17	1	48.3	39.8	48.5	40	6800	47.9	-	42	67	1	-	-	-	574	
	7208DB 7208DF	40	80	18	1.1	57.3	50.3	57.5	50.5	6000	52.6	-	47	75	-	-	-	-	750	
7209DB 7209DF	45	85	19	1.1	64.3	57.3	64.5	57.5	5520	56.5	-	52	80	-	-	-	-	822		
7210DB 7210DF	50	90	20	1.1	66.8	62.8	67	63	5040	60.4	-	57	85	-	-	-	-	932		

- ▲ 1kgf=9.8N
- ▲ 不承诺此产品品牌
- ▲ 亦可提供其它精度, 接触角度和配对方式的产品
- ▲ 更多规格请咨询客服

交货期

4天发货

数量	1~50
交货期	4 工作日

C2 轴承(关节轴承)
锁紧螺母