


Variabilní upínače s kloubovou pákou



Vodorovný upínač STC-HA s úhlovou upínací deskou

No	< a >	Automatické přizpůsobení				VB0003
	mm	mm	N	kg	Ks	
STC-HA20	35	20	1 100	0,23	6	

3D-CAD data ke stažení naleznete na <http://bessey.partcommunity.com>



- Při sevření je páka vodorovně
- Automatické nastavení upínací výšky do 20 mm, bez nastavování přítlačného šroubu
- Upínací síla nastavitelná do 1 100 N šroubem v kloubu
- Pro dlouhou životnost zhotoveno ze zušlechťeného ocelového plechu
- Upínací otvory v milimetrových i palcových roztečích
- Kvalitní dvoukomponentní rukojeť odolná proti olejům, protiskluzová rukojeť

Tabulka rozměrů

No		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-HA20	mm	167	45	20	16	83	38	-	46	-	85	181	10	42	66	-	10	6	20	45	10-30	20-26	26	-	5,6
	"	6,57	1,77	0,79	0,63	3,27	1,5	-	1,81	-	3,35	7,13	0,39	1,65	2,60	-	0,39	0,24	0,79	1,77	0,39-1,18	0,79-1,02	1,02	-	0,22

