

# Sauterelles à serrage variable



## Sauterelle à serrage vertical avec bras ouvert et platine de fixation verticale STC-HV

N <sup>o</sup>	←a→	Ajustement automatique				€
	mm	mm	N	kg	Pc.	VB0003
STC-HV20	35	20	1 100	0,21	6	21,50

3D CAD data pour téléchargement sur <http://bessey.partcommunity.com>



- Levier à l'horizontal en position de serrage
- Capacité de serrage jusqu'à 20 mm s'adaptant automatiquement tout en conservant à l'outil une puissance de serrage constante sans manipulation de la vis de réglage de puissance
- Puissance de serrage réglable jusqu'à 1 100 N par action sur la vis de réglage de puissance se trouvant dans le corps de l'outil
- Corps en tôle traitée haute résistance
- Platine adaptée pour fixation en mm ou inch
- Poignée bi-matière de haute qualité avec protection antidérapante, résistante à l'huile

## Dimensions

N <sup>o</sup>		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-HV20	mm	167	45	20	16	83	38	-	46	-	65	162	10	42	45	-	10	6	20	18	10-13	26	13	-	5,6
	"	6,57	1,77	0,79	0,63	3,27	1,50	-	1,81	-	2,56	6,38	0,39	1,65	1,77	-	0,39	0,24	0,79	0,71	0,39-0,51	1,02	0,51	-	0,22

