

Variabilní upínače s kloubovou pákou



Upínač STC-IHA s posuvnou tyčí a úhlovou upínací deskou

- Pohyb páky se převádí na axiální pohyb posuvné tyče
- Automatické nastavení přestavné dráhy do 8 mm, bez nastavování přítlačného šroubu
- Upínací síla nastavitelná do 1 100 N šroubem v kloubu
- Pro dlouhou životnost zhotoveno ze zušlechťeného ocelového plechu
- Upínací otvory v milimetrových i palcových roztečích
- Kvalitní dvoukomponentní rukojeť odolná proti olejům, protiskluzová rukojeť



No	< a >	Automatické přizpůsobení				VB0003
	mm	mm	N	kg	Ks	
STC-IHA15	25	8	1 100	0,23	6	

3D-CAD data ke stažení naleznete na <http://bessey.partcommunity.com>



Tabulka rozměrů

No		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-IHA15	mm	181	-	-	16	105	-	-	46	-	81	149	-	-	63	34,8	8,5	-	20	45	20,5	20-26	26	-	5,6
	"	7,13	-	-	0,63	4,13	-	-	1,81	-	3,19	5,87	-	-	2,48	1,37	0,33	-	0,79	1,77	0,81	0,79-1,02	1,02	-	0,22

