

Gestión térmica

Equipos de aire acondicionado

Exterior | CUON

IP 54 | TYPE 4, 4X

**Descripción:**

Unidad de refrigeración de altas prestaciones para montaje vertical. CUON es la solución en aire acondicionado para entornos críticos incluyendo cuadros eléctricos, recintos, cabinas y muchos otras aplicaciones de exterior. El equipo se monta sobre la superficie exterior para maximizar el espacio dentro del armario. Dispone de una bobina de condensación con auto limpieza con lo que desaparece la necesidad del filtro de aire, evitando su mantenimiento, esta bobina es común en todos lo modelos. El termostato se encuentra en el interior del equipo y es ajustable entre 25°C y 45°C con Key-Pad electrónico disponible como accesorio. Está fijado en fábrica a 35°C. La unidad de refrigeración con termostato de ajuste mecánico disponible bajo pedido. Refrigerante respetuoso con el Ozono R134a.

Tipo de conexión:

Incluye terminales de presión.

Material:

Acero galvanizado pintado en polvo / (SS) Acero inoxidable AISI 304. Acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido,

Temperatura máxima interior:

+25°C a +45°C.

Temperatura máxima exterior:

-40°C a +55°C.

Protección:

IP 54 | TYPE 4, 4X.

Certificaciones:

CE, cULus_UL Listed.

Acabado:

RAL 7035 para la versión de acero galvanizado.



IP 54 | TYPE 4, 4X



A	An	P	Capacidad de refrigeración L35L35 (W)	Capacidad de refrigeración L35L50 (W)	Consumo de energía L35L50 (W)	Suministro de Energía (V/ph/Hz)	Ref.
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	CUON05502
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	CUON08502
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	CUON10502
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	CUON15002
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON15004
996	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	CUON21002
996	409	286	2100	1800	1200	400-3-50 / 460-3-60	CUON21004
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	CUON40502
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON40504
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	CUON05502SS
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	CUON08502SS
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	CUON10502SS
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	CUON15002SS
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON15004SS
999	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	CUON21002SS
999	409	286	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON21004SS
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	CUON40502SS
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON40504SS

Maxima corriente de circulación (A)	Corriente de arranque (A)	Pre-encendido (A)	Flujo del ventilador en el lateral del armario (m³/h)	Nivel de Ruido (dB)	Gross weight	Ref.
2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502
3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502
3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502
5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002
2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004
6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002
3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004
8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502
5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504
2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502SS
3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502SS
3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502SS
5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002SS
2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004SS
6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002SS
3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004SS
8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502SS
5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504SS




Plano de dimensiones | CUON


CUON05502 / CUON05502SS





Mecanizado




Prestaciones




CUON08502 / CUON08502SS




Mecanizado






Prestaciones




CUON10502 / CUON10502SS




CUON15002 / CUON15002SS



Prestaciones




Prestaciones




Plano de dimensiones | CUON


CUON15004 / CUON15004SS




CUON21002 / CUON021002SS




Mecanizado




Mecanizado




Prestaciones




Prestaciones




CUON21004 / CUON021004SS




Mecanizado




Prestaciones



CUON40502 / CUON40502SS
CUON40504 / CUON40504SS



Mecanizado



Prestaciones

