

# Gestión de cables

## Pasacables


### Entrada de cables con doble protección, CED



- Descripción:** El pasamuros de goma es muy fácil de usar. El montaje no necesita herramientas, lo que implica menor coste de mano de obra. La membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta que se introduce un cable o tubo. Adecuado para taladros en materiales de 0,5 a 4 mm de espesor.
- Material:** EDPM, libre de halógenos.
- Resistencia a la temperatura:** -40°C a +110°C.
- Acabado:** RAL 7035.
- Protección:** IP 67.

A	A1	Métrica	Diámetro	Diámetro del cable (mm)	Diámetro del taladro (mm)	Cantidad por embalaje	Ref.
12.8	5.6	M12	20.0	4-7	12.5	50	CED12
17.7	11.0	M16	21.0	5-9	16.5	50	CED16
20.0	13.4	M20	25.5	8-13	20.5	50	CED20
21.3	15.3	M25	30.5	11-17	25.5	50	CED25
24.6	18.6	M32	38.5	15-20	32.5	25	CED32
29.5	21.7	M40	48.5	19-28	40.5	25	CED40
34.8	25.0	M50	60.5	27-35	50.5	10	CED50

No es adecuado para AFS.



Mecanizado

