

Pasamuros con bloqueo del cable, CAG

- Descripción:** Pasamuros de dos piezas con membrana de sellado y anclaje de cables. Su montaje no requiere herramientas, es autoajustable al espesor de la pared y fijación tipo click. Debido a su diseño compacto solo sobresale 5,7 mm. Su membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta el paso del cable o tubo. Disponible para taladros en materiales de 0,7 a 3 mm de espesor.
- Material:** TPE y poliamida 66, libre de halógenos.
- Resistencia a la temperatura:** -20°C a +125°C.
- Acabado:** RAL 7035.
- Protección:** IP 67,65, Impermeable.
- Cantidad por embalaje:** 50 piezas.



A	A2	Métrica	Diámetro	Diámetro del cable (mm)	Diámetro del taladro (mm)	Ref.
17-20	5.7	M20	34-37	7-11	20.5	CAG20
17-20	5.7	M25	39-42	7-13	25.5	CAG25

No es adecuado para AFS.

