

Autoportante
Gama de aluminio | Aluminio
Pared simple, compacto | EKOM-SW

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Aluminio ALMg3. Cuerpo: 2 mm. Puerta: 2 mm. Panel posterior: 2 mm. Tejadillo: 2 mm.

Estructura:

Cuerpo de armario en una pieza. Perfiles en profundidad integrados con patrón de taladros permitiendo ajustar en profundidad la placa de montaje. El marco en la versión de puertas múltiples está dividido en módulos individuales mediante divisores verticales.

Puerta:

Diseño envolvente con bisagras ocultas pudiendo montarse con apertura a derecha o a izquierda. Incluye marco de puerta con sistema de taladros a 25 mm y pernos de puesta a tierra. La versión de puertas múltiples tiene puertas con cierre individual.

Panel posterior:

Fijado desde el interior. Posibilidad de montaje de puerta posterior.

Tejadillo:

Tejadillo con inclinación con vierte aguas integrado y ranuras de ventilación en su perímetro.

Cierre:

Sistema de varillas de múltiples puntos de cierre. Cierre de seguridad con manecilla estándar.

Tapas inferiores:

Se suministra como accesorio.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra mediante sus conexiones y están equipados con pernos de puesta a tierra independientes.

Acabado:

Pintado en RAL 7035 texturado, 100% poliéster.

Protección:

Corresponde a IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10, cuando la tapa inferior está montada.

Certificaciones:

CE, EAC, GOST, cULus_listed. Resistencia a sustancias activas climaticas y químicas según EN61969-3 "Estructuras mecánicas equipos electrónicos. Armarios para exterior".

Suministro:

Cuerpo con puerta montada, cierre de manecilla, panel posterior y tejadillo. El suministro incluye pernos para puesta a tierra. Suministrado sobre palet con el mismo ancho del armario para permitir unirlos sin quitarlos. Todo el material de embalaje es reciclable. La placa de montaje y las tapas de salida de cables no están incluidas en el suministro estándar.





Tabla de dimensiones | EKOM-SW

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10


Sin placa de montaje/Tapa inferior

Dimensión del armario			Nº de puertas	Ref.
A	An	P		
1200	600	400	1	EKOM12064-SW
1200	600	600	1	EKOM12066-SW
1200	800	400	1	EKOM12084-SW
1200	800	600	1	EKOM12086-SW
1200	1200	400	2	EKOM12124-SW
1400	1800	400	3	EKOM14184-SW






Vista seccional lateral




SECCIÓN B-B

Vista seccional superior




SECCIÓN A-A

Vista seccional superior




SECCIÓN C-C


Vista inferior




Vista frontal
An+40



Vista lateral




Vista seccional superior
An



SECCIÓN D-D

Vista lateral del tejadillo



Armario				Montaje						
Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje de aluminio	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P.	Perfil con sistema de clic, Anch.	Perfil con sistema de clic, P.	
EKOM12064-SW	1200	600	400	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400
EKOM12066-SW	1200	600	600	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
EKOM12084-SW	1200	800	400	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400
EKOM12086-SW	1200	800	600	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
EKOM12124-SW	1200	1200	400	2x MP1206	2x MPAL1206	CLPF1200	2x CLPF600	CLPF400	2x CLPK600	CLPK400
EKOM14184-SW	1400	1800	400	3x MP1206	3x MPAL1206	CLPF1400	3x CLPF600	CLPF400	3x CLPK600	CLPK400

Armario				Montaje				Fijación	Cable
Alt.	Anch.	P	Perfiles de montaje (19") *	Soportes para fijación de perfiles de montaje de 19"	Barras de soporte, P.	Barras de soporte, Anch.	Zócalo (100 mm de altura)	Placas inferiores de aluminio	
EKOM12064-SW	1200	600	400	CIP24	CIB600	CB400	CB600	PFAL1064	CBPA064
EKOM12066-SW	1200	600	600	CIP24	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066
EKOM12084-SW	1200	800	400	CIP24	CIB800	CB400	CB800	PFAL1084	CBPA084
EKOM12086-SW	1200	800	600	CIP24	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086
EKOM12124-SW	1200	1200	400	CIP24	CIB600	CB400	CB600	PFAL1124	2x CBPA064
EKOM14184-SW	1400	1800	400	CIP29	CIB600	CB400	CB600	PFAL1184	3x CBPA064

* Se necesita CIB, CID o CIWR.