

Autoportante
Gama de acero | Acero
Compacto, puerta doble | MKD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



**Material:**

Cuerpo: 1,35 mm en chapa de acero pintada. Posterior y techo: 1,5 mm en chapa de acero pintada. Puerta: 2 mm en chapa de acero pintada. Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 3 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Marco de plegado cuádruple y soldado eléctricamente. Con perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros que permiten el ajuste en profundidad de la placa de montaje.

Puertas:

Montadas sobre la estructura con cuatro bisagras. Incluye el marco refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm. Las puertas estándar no pueden invertirse. Para cierre en la puerta izquierda estas ha de pedirse por separado.

Panel posterior:

Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puerta en el posterior. Paneles posteriores separados en armarios de ancho 1600 mm.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación en la puerta principal y sistema de cierre de dos puntos de fijación en la puerta esclava. Inserto estándar de doble paletón 3 mm. Se puede intercambiar por insertos estándar o Euro-cilindro y una manecilla elevadora.

Tapas inferiores:

Consta de tres piezas.

Placa de montaje:

Doble plegado y ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se suministra en el exterior del armario. Para armario de ancho 1600 mm se suministra montada dentro del armario.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección:

Corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Certificaciones:

CE, CSA, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listed.

Suministro:

Estructura con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje (excepto en la versión PE) y marco de refuerzo de puerta. El suministro también incluye pernos para toma de tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario. Todo el material del embalaje es reciclable.



Tabla de dimensiones | MKD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Con placa de montaje


Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
1200	1200	400	1094	1094	359	MKD12124R5
1400	1000	300	1294	894	259	MKD14103R5
1400	1000	400	1294	894	359	MKD14104R5
1400	1200	300	1294	1094	259	MKD14123R5
1400	1200	400	1294	1094	359	MKD14124R5
1600	1200	400	1494	1094	359	MKD16124R5
1600	1200	500	1494	1094	459	MKD16125R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MKD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MKD18125R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MKD18164R5
1800	1600	500	1694	1494	459	MKD18165R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MKD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MKD20125R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MKD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MKD20165R5

Sin placa de montaje


Dimensión del armario			Ref.
A	An	P	
1200	1200	400	MKD12124PER5
1400	1000	300	MKD14103PER5
1400	1000	400	MKD14104PER5
1400	1200	300	MKD14123PER5
1400	1200	400	MKD14124PER5
1600	1200	400	MKD16124PER5
1600	1200	500	MKD16125PER5
1800	1200	400	MKD18124PER5
1800	1200	500	MKD18125PER5
1800	1600	400	MKD18164PER5
1800	1600	500	MKD18165PER5
2000	1200	400	MKD20124PER5
2000	1200	500	MKD20125PER5
2000	1600	400	MKD20164PER5
2000	1600	500	MKD20165PER5

Para tener más opciones de cableado, añada zócalos PF y PCP.


Vista frontal




Vista lateral



Vista seccional lateral




Placa de Montaje




SECCIÓN A-A

Vista seccional superior An=1200




Vista seccional superior An=1200 (sin tapas inferiores)




SECCIÓN B-B

Vista seccional superior An=1600 (sin tapas inferiores)




SECCIÓN C-C


Vista interior de puerta izquierda





Vista interior de puerta derecha



Matriz de selección de accesorios | MKD

Armario										
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P. *	Perfil con sistema de clic, Anch. *	Perfil con sistema de clic, P.	Barras de montaje lateral
MKD12124R5	1200	1200	400	MP1212	CLPF1200	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
MKD14103R5	1400	1000	300	MP1410	CLPF1400	CLPF1000	CLPF300	CLPK1000	CLPK300	CMB302
MKD14104R5	1400	1000	400	MP1410	CLPF1400	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402
MKD14123R5	1400	1200	300	MP1412	CLPF1400	CLPF1200	CLPF300	CLPK1200	CLPK300	CMB302
MKD14124R5	1400	1200	400	MP1412	CLPF1400	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
MKD16124R5	1600	1200	400	MP1612	CLPF1600	CLPF1600	CLPF1600	CLPK1200	CLPK1200	CMB402
MKD16125R5	1800	1200	500	MP1612	CLPF1600	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502
MKD18124R5	1800	1200	400	MP1812	CLPF1800	CLPF1800	CLPF1800	CLPK1200	CLPK1200	CMB402
MKD18125R5	1800	1200	500	MP1812	CLPF1800	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502
MKD18164R5	1800	1600	400	MP1816	CLPF1800	CLPF1800	CLPF1800	CLPK400	CLPK400	CMB402
MKD18165R5	1800	1600	500	MP1816	CLPF1800	CLPF1800	CLPF1800	CLPK500	CLPK500	CMB502
MKD20124R5	2000	1200	400	MP2012	CLPF2000	CLPF2000	CLPF2000	CLPK1200	CLPK1200	CMB402
MKD20125R5	2000	1200	500	MP2012	CLPF2000	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502
MKD20164R5	2000	1600	400	MP2016	CLPF2000	CLPF2000	CLPF2000	CLPK400	CLPK400	CMB402
MKD20165R5	2000	1600	500	MP2016	CLPF2000	CLPF2000	CLPF2000	CLPK500	CLPK500	CMB502

* Para armarios compactos (MKS / MKD), se debe utilizar el CLPF de montaje en profundidad o un CLPK de montaje en anchura en combinación con CAK02 (soporte de perfil para armarios compactos).

Armario										
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/ trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/ trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)	Zócalo delantero/ trasero ventilado (100 mm de altura)	Puerta opaca, izquierda *	Puerta opaca, derecha *
MKD12124R5	1200	1200	400	PF1120	PS1040	PF2040	PF2120	PV1120	DN1206LR5	DN1206RR5
MKD14103R5	1400	1000	300	PF1100	PS1030	PF2030	PF2100	PV1100	DN1405LR5	DN1405RR5
MKD14104R5	1400	1000	400	PF1100	PS1040	PF2040	PF2100	PV1100	DN1405LR5	DN1405RR5
MKD14123R5	1400	1200	300	PF1120	PS1030	PF2030	PF2120	PV1120	DN1406LR5	DN1406RR5
MKD14124R5	1400	1200	400	PF1120	PS1040	PF2040	PF2100	PV1100	DN1406LR5	DN1406RR5
MKD16124R5	1600	1200	400	PF1120	PS1040	PF1120	PS1040	PV1120	DN1606LR5	DN1606RR5
MKD16125R5	1800	1200	500	PF1120	PS1050	PF2050	PF2120	PV1120	DN1606LR5	DN1606RR5
MKD18124R5	1800	1200	400	PF1120	PS1040	PF1120	PS1040	PV1120	DN1806LR5	DN1806RR5
MKD18125R5	1800	1200	500	PF1120	PS1050	PF2050	PF2120	PV1120	DN1806LR5	DN1806RR5
MKD18164R5	1800	1600	400	2x PF1080	PS1040	2x PF1080	PS1040	2x PV1080	DN1808LR5	DN1808RR5
MKD18165R5	1800	1600	500	2x PF1080	PS1050	2x PF1080	PS1050	2x PV1080	DN1808LR5	DN1808RR5
MKD20124R5	2000	1200	400	PF1120	PS1040	PF1120	PS1040	PV1120	DN2006LR5	DN2006RR5
MKD20125R5	2000	1200	500	PF1120	PS1050	PF2050	PF2120	PV1120	DN2006LR5	DN2006RR5
MKD20164R5	2000	1600	400	2x PF1080	PS1040	2x PF1080	PS1040	2x PV1080	DN2008LR5	DN2008RR5
MKD20165R5	2000	1600	500	2x PF1080	PS1050	2x PF1080	PS1050	2x PV1080	DN2008LR5	DN2008RR5

* Se necesita DNMK para una puerta adicional.

01

Armarios autoportantes

Armario	Térmico			Cable			
	Alt.	Anch.	P	Techo ventilado	Barra de fijación de cables (montada bajo las placas inferiores)	Barra de fijación de cables (montada sobre las placas inferiores)	Tapas inferiores ventiladas
MKD12124R5	1200	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD14103R5	1400	1000	300	CVR1003R5	CABP1000	CAB1000	-
MKD14104R5	1400	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	-
MKD14123R5	1400	1200	300	CVR1203R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD14124R5	1400	1200	400	CVR1004R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD16124R5	1600	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD16125R5	1800	1200	500	CVR1205R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD18124R5	1800	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD18125R5	1800	1200	500	CVR1205R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD18164R5	1800	1600	400	CVR1604R5	2x CABP800	2x CAB800	2x CVB0804
MKD18165R5	1800	1600	500	CVR1605R5	2x CABP800	2x CAB800	2x CVB0805
MKD20124R5	2000	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD20125R5	2000	1200	500	CVR1205R5	CABP1200	CAB1200	-
MKD20164R5	2000	1600	400	CVR1604R5	2x CABP800	2x CAB800	2x CVB0804
MKD20165R5	2000	1600	500	CVR1605R5	2x CABP800	2x CAB800	2x CVB0805