

**Interfaz hombre-máquina - HMI**  
**Gama pupitres | Acero**  
**Pupitre compacto | MPG**

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)



**Material:**

Cuerpo y puerta: chapa de acero de 1,5 mm. Panel posterior chapa de acero de 1,5 mm. Tapas inferiores de acero galvanizado 1,2 mm. Placa de montaje de acero galvanizado de 2,5 mm.

**Estructura:**

Plegado y soldado longitudinalmente. La construcción de la consola cuenta con una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta actuando como un zócalo integrado.

**Puertas y paneles:**

Puerta de diseño envolvente de plegado simple montada con bisagras que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Panel con 12° de ángulo respecto la horizontal, bisagras ocultas permitiendo una apertura de 90°. El panel se mantiene abierto por medio de un retenedor mecánico integrado. Doble puerta en pupitres de 1200 y 1600 mm de ancho.

**Placa de montaje:**

Se suministra como estándar.

**Cierre:**

Cierre DIN 3 mm en el panel superior. Cierre DIN 3 mm de varillas con 2 puntos de fijación en la puerta. Otras opciones están disponibles, consulte la sección de fijación mural.

**Entrada de cables:**

Entrada de cables. Tapa inferior para entrada de cables se suministra como estándar.

**Puesta a tierra:**

Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles superiores y panel posterior.

**Acabado:**

Pintado al polvo texturado RAL 7035.

**Protección:**

Puerta simple: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Certificaciones:**

CE, CSA, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus\_listed.

**Suministro:**

Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas para los distintos pernos para toma a tierra. El pupitre es suministrado sobre un palé de madera.



## Tabla de dimensiones | MPG

**IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)**


Acero

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
985	600	400	790	499	333	MPG06R5
985	800	400	790	699	333	MPG08R5
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5


*Nota: Sólo los pupitres de 1200 mm y 1600 mm de ancho tienen dos puertas.*



Puerta simple



Puerta doble



## Matriz de selección de accesorios | MPG

						
<b>Consola</b>				<b>Montaje</b>		
	<b>Alt.</b>	<b>Anch.</b>	<b>P</b>	<b>Placa de montaje</b>	<b>Kit de ajuste de profundidad de la placa de montaje</b>	<b>Perfiles de montaje verticales</b>
MPG06R5	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	KMB700
MPG08R5	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	KMB700
MPG10R5	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	KMB700
MPG12R5	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	KMB700
MPG16R5	985	1600	400	GCPZ16	MPGDA01	KMB700

							
<b>Consola</b>				<b>Fijación</b>			
	<b>Alt.</b>	<b>Anch.</b>	<b>P</b>	<b>Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)</b>	<b>Zócalos laterales (100 mm de altura)</b>	<b>Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)</b>	<b>Zócalos laterales (200 mm de altura)</b>
MPG06R5	985	600	400	PF1060	PST1040	PF2060	PST2040
MPG08R5	985	800	400	PF1080	PST1040	PF2080	PST2040
MPG10R5	985	1000	400	PF1100	PST1040	PF2100	PST2040
MPG12R5	985	1200	400	PF1120	PST1040	PF2120	PST2040
MPG16R5	985	1600	400	2x PF1080	PST1040	2x PF2080	PST2040