

Interfaz hombre-máquina - HMI

Gama pupitres | Acero inoxidable

Pupitre compacto de acero inoxidable | MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)



**Material:**

Acero inoxidable, AISI 304 (AISI 316L disponible bajo pedido). Cuerpo y puerta: 2 mm. Panel posterior: 1,5 mm. Tapas inferiores: 1,5 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,5 mm de espesor.

Estructura:

Plegado y soldado. La construcción de la consola cuenta con una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles:

Puerta de la base con diseño envolvente de plegado simple, montada con bisagras que permiten la apertura tanto a la derecha como a la izquierda. Panel inclinado 12° respecto la horizontal. Bisagras ocultas en la parte superior permiten una apertura de 90°. El pupitre se mantiene abierto por un retenedor mecánico. Puertas dobles para ancho 1200 mm.

Placa de montaje:

Placa de montaje estándar en la base.

Cierre:

Cierre DIN 3 mm en el panel superior. En la base 2 cierres DIN de 3 mm. Otras opciones de cierre están disponibles, consulte la sección de fijación mural.

Entrada de cables:

Entrada de cables. Tapa inferior para entrada de cables incluida en el suministro estándar.

Puesta a tierra:

Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles superiores y posteriores.

Acabado:

Acero inoxidable pulido a 240s (media 0,5 micras). Otros grados disponibles bajo pedido.

Protección:

Puerta simple: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Certificaciones:

CE, CSA, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listed.

Suministro:

Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas para los distintos pernos para toma a tierra. El pupitre es suministrado sobre un palet de madera.



Tabla de dimensiones | MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)


Acero inoxidable

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316


Nota: Sólo los pupitres de 1200 mm de ancho tienen dos puertas.



Puerta simple



Puerta doble



Matriz de selección de accesorios | MPGS

								
Consola				Montaje			Fijación	
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Kit de ajuste de profundidad	Perfiles de montaje verticales	Zócalo (100 mm de altura)	Zócalo (200 mm de altura)
MPGS06	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	KMB700	MSNS1064	MSNS2064
MPGS06-316	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	KMB700	MSNS1064	MSNS2064
MPGS08	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	KMB700	MSNS1084	MSNS2084
MPGS08-316	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	KMB700	MSNS1084	MSNS2084
MPGS10	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	KMB700	MSNS1104	MSNS2104
MPGS10-316	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	KMB700	MSNS1104	MSNS2104
MPGS12	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	KMB700	MSNS1124	MSNS2124
MPGS12-316	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	KMB700	MSNS1124	MSNS2124