

Armarios de fijación mural

Gama de poliéster

Accesorios

Puerta interior, UID

Descripción:	Para controles, aparatos de medida, lámparas, etc. Las bisagras pueden montarse para permitir la apertura a derecha o a izquierda. Cierre DIN de 3 mm.
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Acabado:	Gris claro RAL 7035.
Protección:	IP 20.
Suministro:	1 pieza con material de montaje.

Para armario		
A	An	Ref.
500	500	UID5050
500	750	UID5075
750	500	UID7550
750	750	UID7575
1000	500	UID10050
1000	750	UID10075



Manecillas, UDH

Descripción:	Manecilla giratoria que sustituye a la estándar.
Suministro:	1 pieza con accesorios de montaje.

Descripción	Ref.
Para bombines semicilíndricos	UDH02
Para candado (dim. máx.: 10 mm)	UDH03



Bombines semicilíndricos, LSSU

Descripción:	Bombines semicilíndricos. Utilizados en las manecillas giratorias UDH.
Suministro:	1 pieza.

Descripción	Ref.
Inserto Ronis 21323C	LSSU521
Inserto Ronis 2132E	LSSU5212132E
Inserto Ronis 3121E	LSSU5213121E
Cuadrado 7 mm	LSSU523
Cuadrado 8 mm	LSSU524
Triangular 7 mm	LSSU526
Triangular 8 mm	LSSU527
Inserto de cerradura DIN 3 mm	LSSU528
Inserto de cerradura DIN 5 mm	LSSU529
Inserto cerradura Daimler Benz	LSSU530

Otros números de llaves se suministran bajo pedido.

