

# POUBELLE PERFORÉE L190



298 x 450 x 510 mm

Capacité env. 43 l

- Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées.
- Face avant conique, avec creux arrondi vertical et perforations carrées de 6 mm.
- Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 35 l. Accès par porte verrouillable. Introduction des déchets par le haut à travers anneau en option ou battant.
- Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Montage : au moyen de quatre vis à travers les encoches en trou de serrure et un trou antivol en option dans la paroi arrière.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 8,0 kg
- Version non percée disponible sur demande.




## Proposition de texte pour les spécifications :

Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage sous table. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Face avant conique, avec creux arrondi vertical et perforations carrées de 6 mm. Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 35 l. Accès par porte verrouillable. Introduction des déchets par le haut à travers anneau en option ou battant. Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions : 298 x 450 x 510 mm

Réf. art. L190



Accessoires en option	Réf.
Anneau d'introduction WP159	727 080

Surface disponible	Réf.
mat rectifié	828 150

**Ernst Wagner GmbH & Co. KG**

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20  
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

**WAGNER**  
**EWAR**