



Tuleja prowadząca Bronze-Rite™


Guide bushing Bronze-Rite™

FB

Typ A



Typ B



Uwaga:

Zaczepty FZM / ZMI i śruby – szczegóły na stronie 10.37 (sprzedawane oddzielnie)

Note:

FZM / ZMI clamps & screws see page 10.37 for details (sold separately)

Mat. Stal + powłoka z brązu
Steel + bronze lining

D	Tol.	D2	D3	D4	FZM	ZMI	L1	L2	L	Typ	NR KAT.
					D5						
20	+0,012 +0,004	32	-	40	52	54	23	12	35	A	FB-20035
			39					20	43	B	FB-20043
		36	59	B	FB-20059						
25	+0,012 +0,004	40	-	48	60	62	23	12	35	A	FB-25035
			46					36	59	B	FB-25059
		56	79	B	FB-25079						
32	+0,015 +0,005	48	-	56	67	70	30	12	42	A	FB-32042
			53					45	75	B	FB-32075
		63	93	B	FB-32093						
40	+0,015 +0,005	58	-	66	77	80	37	15	52	A	FB-40052
			63					45	82	B	FB-40082
		71	108	B	FB-40107						
50	+0,015 +0,005	70	-	80	91	94	47	18	65	A	FB-50065
			77					50	97	B	FB-50097
		80	127	B	FB-50127						
63	+0,018 +0,006	85	-	95	106	109	60	20	80	A	FB-63080
			92					56	116	B	FB-63115
		90	150	B	FB-63150						
80	+0,018 +0,006	105	-	118	129	132	60	20	80	A	FB-80080
			115					60	120	B	FB-80120
		90	150	B	FB-80150						