



COLUMNA DE GUÍA INTERCAMBIABLE CON SUJECIÓN CENTRAL

2020.63.

Ejemplo de montaje



Material:

Acero con temple superficial

Dureza superficial: $62 + 2$ HRC, Profundidad del temple: $1 \pm 0,2$ mm

Ejecución:

finamente rectificado

Nota:

Para clavado en orificio de alojamiento N5.

Ecuación de flexión vea al principio del capítulo D.

Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.

2020.63. Columna de guía intercambiable con sujeción central

Código	d_1	d_2	d_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6
2020.63.012.042.074	12	13	15,9	116	42	74	12,5	5	3
2020.63.016.064.094	16	18	21,9	158	64	94	16	8	5