



BUSSOLA DI FISSAGGIO PER COLONNE DI GUIDA CON CODOLO CONICO 2020.64.



Esempio di montaggio



2021.64.



Materiale:

16 MnCr5

Durezza superficiale: 60 ± 2 HRC, Profondità di tempra: 0,8–1 mm

Esecuzione:

Filettatura non cementata

Fissaggio:

Ghiera filettata con intagli 2073.48.□□15 ordinare a parte.

2021.64. Bussola di fissaggio per colonne di guida con codolo conico 2020.64.

N. d'ordine	d ₁	d ₂	d ₃	d ₅	d ₆
2021.64.025	25,5	M35x1,5	37	43	27,86
2021.64.032	32,5	M40x1,5	44	50	34,86