


BURÇ ECO-LINE, BRONZ YAĞ KANALLI, ISO 9448-2



2051.72.



Malzeme:

Bronz Kendinden Yağlamalı

Yürütme:

Temas yüzeyi grafitlidir.

Dış çap hassas taşlanmıştır.

Yapıştırılmalı-Geçme:

Burçun geçeceği delik toleransı H5 verilmelidir. Yapıştırıcı (sipariş no. 281.648) en uygun sabitlemeyi ve aşağıda listelenmiş **avantajları** sağlar:

–yüksek hassaslık ve rijitlik

– burçların değişiminde konum bulma problemi yaşanmaz

Yukardaki sebeplerin aynılardan dolayı, çakarak sabitleme önerilmez.

Not:

☞ Açıklama için D bölümü başlangıcına bakınız.

☞ Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

☞ Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

2051.72. Burç ECO-LINE, Bronz Yağ Kanallı, ISO 9448-2

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	28	32	40	48	58	70	85	105
r	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4
l ₁								
23	●	●	●					
30	●	●	●	●	●			
37	●	●	●	●	●	●		
47	●	●	●	●	●	●	●	
60		●	●	●	●	●	●	●
77			●	●	●	●	●	●
95				●	●	●	●	●
120						●	●	●
135								●

Siparis Kodu (örnek):

Burç ECO-LINE, Bronz Yağ Kanallı, ISO 9448-2 = 2051.72.

Kılavuz çapı d₁ 32 mm = 032.

Uzunluk l₁ 30 mm = 030

Siparis No = 2051.72. 032. 030