

# 带安全环的滚珠轴承保持架和止动槽，铝制

材料:

笼: 铝

球体: 钢, 硬化处理根据 DIN 5401

说明:

☐ 滚珠导向类型见D章开头。

☐ 轴承寿命和动态负荷指数见D章节的末尾部分。


分.

$l$  = 订购额定长度

$l_1$  = 生产长度

保持架 202.92.1. 另行订购

2060.65.



## 2060.65. 带安全环的滚珠轴承保持架和止动槽，铝制

$d_1$	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63
$d_1 \times s$	20 x 1	21 x 1	25 x 1.2	26 x 1.2	31 x 1.2	33 x 1.2	39 x 1.5	41 x 1.75	48 x 1.75	51 x 2	60 x 2	63 x 2
$k$	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
$l_2$	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	3.45	3.45	4.3	4.3	4.3	4.3
$n$	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.85	1.6	1.6	2.15	2.15	2.15
$l/l_1$	$l_3$											
56 / 56	31	31	31	31								
70 / 70					41	41						
72 / 72	41	41	41	41								
80 / 80	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
95 / 95					61	61	61	61	61	61	61	61
105 / 105					61	61	61	61				
120 / 120							73	73	73	73	73	73
140 / 140											83	83

订购示例:

带安全环的滚珠轴承保持架和止动槽，铝制	= 2060.65.
导向装置直径 $d_1$	38 mm = 038.
滚珠轴承保持架的订购额定长度 $l$	80 mm = 080.
槽长度 $l_3$	51 mm = 051
订购编号	= 2060.65. 038. 080. 051