


带安全环的滚珠轴承保持架和止动槽，黄铜



206.75.



材料:

笼: 黄铜

球体: 钢, 硬化处理根据 DIN 5401

说明:

☞ 滚珠导向类型见D章开头。

☞ 轴承寿命和动态负荷指数见D章节的末尾部分。

l = 订购额定长度

l₁ = 生产长度

保持架 202.92.1. 另行订购

206.75. 带安全环的滚珠轴承保持架和止动槽，黄铜

d ₁	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63
d ₁ x s	20 x 1	21 x 1	25 x 1.2	26 x 1.2	31 x 1.2	33 x 1.2	39 x 1.5	41 x 1.75	48 x 1.75	51 x 2	60 x 2	63 x 2
k	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
l ₂	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	3.45	3.45	4.3	4.3	4.3	4.3
n	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.85	1.6	1.6	2.15	2.15	2.15
l / l ₁	l ₃											
56 / 56	31	31	31	31								
70 / 70					41	41						
72 / 72	41	41	41	41								
80 / 80	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
95 / 95					61	61	61	61	61	61	61	61
105 / 105					61	61	61	61				
120 / 120							73	73	73	73	73	73
140 / 140											83	83

订购示例:

带安全环的滚珠轴承保持架和止动槽，黄铜 = 206.75.
 导向装置直径 d₁ 38 mm = 038.
 滚珠轴承保持架的订购额定长度 l 80 mm = 080.
 槽长度 l₃ 51 mm = 051
 订购编号 = 206.75. 038. 080. 051