


# KOSZYK KULKOWY Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIEZAJĄCYM, MOSIĄDZ



206.75.



## Material:

Koszyk: Mosiądz

Kulki: Stal hartowana wg DIN 5401

## Uwaga:

☞ Opis prowadzeń kulkowych – zob. na początku rozdziału D.

☞ Trwałość i nośność dynamiczna znajdują się na końcu rozdziału D.

l = zamawiana długość znamionowa

l<sub>1</sub> = długość obróbkowa

Tulejka zabezpieczająca koszyk kulkowy

202.92.1. zamówić osobno

## 206.75. Koszyk kulkowy z pierścieniem zabezpieczającym, Mosiądz

d <sub>1</sub>	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63
d <sub>1</sub> x s	20 x 1	21 x 1	25 x 1,2	26 x 1,2	31 x 1,2	33 x 1,2	39 x 1,5	41 x 1,75	48 x 1,75	51 x 2	60 x 2	63 x 2
k	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
l <sub>2</sub>	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,45	3,45	4,3	4,3	4,3	4,3
n	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,85	1,6	1,6	2,15	2,15	2,15
l / l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>											
56 / 56	31	31	31	31								
70 / 70					41	41						
72 / 72	41	41	41	41								
80 / 80	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
95 / 95					61	61	61	61	61	61	61	61
105 / 105					61	61	61	61				
120 / 120							73	73	73	73	73	73
140 / 140											83	83

## Przykład zamówienia:

Koszyk kulkowy z pierścieniem zabezpieczającym, Mosiądz = 206.75.

Średnica tulei d<sub>1</sub> 38 mm = 038.

Katalogowa długość nominalna koszyka kulkowego l 80 mm = 080.

Długość rowka l<sub>3</sub> 51 mm = 051

Numer katalogowy = 206.75. 038. 080. 051