




ŞAPKALI BURÇ, SİNTER FERRİT, KARBONNİTRİT KAPLAMA, UZUN DÖNEM YAĞLAMA, ISO 9448-6

2081.34.

Montaj Örneği



Malzeme:

Yüksek Saflıktaki sinter ferrit malzeme ve iç yüzey karbonnitrit kaplanmıştır, Uzun Dönem Yağlama

Yürütme:

İç çap and dış çap hassas taşanmıştır.

Not:

3 adet kelimp ile sabitlenir, $\phi d_1 = 38$ çapından itibaren 4 destek ile bağlanır, bunlar ürüne dahildir. (207.45 - tutucu parça ve DIN 6912 ye uygun kafa çapı 13 olan vida dahildir)

Açıklama için D bölümü başlangıcına bakınız.

* Geçme seçenekleri için D bölümünün başlangıcına bakınız.

Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

2081.34. Şapkali Burç, Sinter Ferrit, Karbonnitrit Kaplama, Uzun Dönem Yağlama, ISO 9448-6

d_1	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63
d_3	32	40	48	58	70	85
d_4	32	40	48	58	70	85
d_5	40	48	56	66	80	95
d_6	52	60	67	77	91	106
d_7	64,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7
d_8	39	46	53	63	77	92
a	20,7	22,65	24,4	35,3	40,2	45,5
a_1	30	33,4	36,4	35,3	40,2	45,5
l_1	43	59	75	82	97	116
l_2	23	23	30	37	47	60
l_3	20	36	45	45	50	56

Siparis Kodu (örnek):

Şapkali Burç, Sinter Ferrit, Karbonnitrit Kaplama,
Uzun Dönem Yağlama, ISO 9448-6

= 2081.34.

Kılavuz çapı d_1 38 mm = 038.

Sınıflandırma TOL sari = 10

Siparis No = 2081.34. 038. 10