


ZAMPA DI SERRAGGIO, AD ALTEZZA VARIABILI


2140.13.



2140.13. Zampa di serraggio, ad altezza variabili

N. d'ordine	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	c	d	e	f	h*	Vite di serraggio	
										d ₁ x a ₁ x l	
2140.13.12.17	12	17	140	50	55	60	30	110	0-50	M12x12x125	
2140.13.14.17	14	17	140	50	55	60	30	110	0-50	M12x14x125	
2140.13.16.17	16	17	140	50	55	60	30	110	0-75	M16x16x160	
2140.13.18.17	18	17	140	50	55	60	30	110	0-75	M16x18x160	
2140.13.16.21	16	21	175	60	70	80	40	135	0-65	M16x16x160	
2140.13.18.21	18	21	175	60	70	80	40	135	0-65	M16x18x160	
2140.13.22.21	22	21	175	60	70	80	40	135	0-85	M20x22x200	

*Altezza di serraggio



Materiale:

Acciaio fucinato e bonificato, rivenuto in bagno di brunitura.


Nota:

Le zampe di serraggio si adattano rapidamente a differenti altezze di serraggio senza dover ricorrere all'applicazione di spessori di appoggio e occupano, inoltre, poco spazio sulla tavola della macchine. Esse sono dimensionate per altissime solleccitazioni e sono particolarmente adatte per il piazzamento e il bloccaggio di attrezzi da tranciatura e stampaggio.

La fornitura comprende la vite di serraggio.


Per le viti di serraggio adeguate: 2140.30.

2140.14.



2140.14. Zampa di serraggio, ad altezza variabili

N. d'ordine	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	c	d	e	f	k	m	h _{max}
2140.14.18	18	18	130	56	38	74	29	101	18	80	55
2140.14.22	22	22	140	66	46	80	32	112	20	98	65
2140.14.26	28	26	174	76	52	100	39	135	24	110	75
2140.14.32	36	32	200	90	61	110	44	156	28	118	80



Materiale:

Acciaio fucinato e bonificato, zincato e passivato al colore giallo

Nota:

Le zampe di serraggio si adattano rapidamente a differenti altezze di serraggio senza dover ricorrere all'applicazione di spessori di appoggio e occupano, inoltre, poco spazio sulla tavola della macchine. Esse sono dimensionate per altissime solleccitazioni e sono particolarmente adatte per il piazzamento e il bloccaggio di attrezzi da tranciatura e stampaggio.

La fornitura non comprende la vite di serraggio.

Per le viti di serraggio adeguate: 2140.30.