



LINSENFLANSCHKOPFSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT

2192.61.



Einbaubeispiel



Werkstoff:

Festigkeitsklasse 10.9 = Code Nr. 1.

2192.61. Linsenflanschkopfschraube mit Innensechskant

| Bestell-Nummer | M | l | k | s | c | a | d _a | d | R |
|----------------|-----|----|-----|---|------|-----|----------------|-------|-----|
| 2192.61.06.012 | M6 | 12 | 3,2 | 4 | 1,2 | 2 | 7 | 13,27 | 5,6 |
| 2192.61.06.016 | M6 | 16 | 3,2 | 4 | 1,2 | 2 | 7 | 13,27 | 5,6 |
| 2192.61.06.020 | M6 | 20 | 3,2 | 4 | 1,2 | 2 | 7 | 13,27 | 5,6 |
| 2192.61.08.016 | M8 | 16 | 4,3 | 5 | 1,5 | 2,5 | 9,2 | 17,77 | 7,5 |
| 2192.61.08.020 | M8 | 20 | 4,3 | 5 | 1,5 | 2,5 | 9,2 | 17,77 | 7,5 |
| 2192.61.08.025 | M8 | 25 | 4,3 | 5 | 1,5 | 2,5 | 9,2 | 17,77 | 7,5 |
| 2192.61.10.020 | M10 | 20 | 5,3 | 6 | 1,75 | 3 | 11,2 | 22,18 | 10 |